Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AE 1380.500

# Coffrets électriques AE

État: 05.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1380.500 - Coffrets électriques AE

Armoire électrique avec porte en tôle d'acier, laqué avec plaque de montage et plaque passe-câbles dans la base.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AE 1380.500 |
| Matériau | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc avec porte(s) montée(s) sur charnières,<br>Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret<br>Plaque de montage<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| Indice de protection NEMA | NEMA 4 |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Code IK | IK08 |
| Dimensions | Largeur: 380 mm<br>Hauteur: 380 mm<br>Profondeur: 210 mm |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1,5 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,38 mm |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 334 mm x 355 mm |
| Nombre de portes | 1 |

© Rittal 2025

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Charnières réversibles | Oui |
| Nombre de serrures | 1 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 1<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Plaque passe-câbles | Taille: 3<br>Nombre: 1 |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 9.426 |
| Poids brut | 9.9 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| EAN | 4028177252516 |
| E-Number Sweden | E3404632 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |