Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1454.000 Coffrets électriques en polyester AX

État: 27.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)




AX 1454.000 - Coffrets électriques en polyester AX avec porte vitrée

Les coffrets AX en polyester avec porte vitrée sont spécialement destinés aux applications dans des environnements exigeants. De nombreux plots de fixation dans le coffret permettent un aménagement intérieur personnalisé au pas de fixation de 25 mm avec p. ex. des rails de montage.







Caractéristiques

Référence	AX 1454.000
Modèle	avec porte vitrée
Matériau	Enveloppe et porte : polyester GFK non saturé chargé de fibres de verre
	Porte : joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le
	pourtour
	Plaque de montage : tôle d'acier
	Fenêtre vitrée : polycarbonate
	Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
	Sans halogènes
Finition	Enveloppe et porte : sans traitement ultérieur, polyester teinté
	Plaque de montage : zinguée
Couleur	Proche RAL 7035

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Composition de la livraison	Coffret avec porte vitrée montée sur charnières, fermé de toutes parts, dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Double étanchéité sur les bords inférieur et supérieur de la porte avec baguette de protection antipluie intégrée
Remarque	En cas d'utilisation sous l'effet prolongé des rayons ultraviolets (soleil) et de la pluie, nous recommandons de peindre la surface avec une laque PUR afin d'éviter toute détérioration optique de la surface. Prix et délai de livraison sur demande.
Indice de protection NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 56
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Classe de protection	II (pour 1000 V AC)
Code IK	IK09
Dimensions	Largeur: 500 mm Hauteur: 500 mm Profondeur: 300 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	3 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	405 mm x 425 mm
Angle d'ouverture de la porte	130°

© Rittal 2025

Caractéristiques

With viewing window	Oui
Matériau de base	Plastique
Normes	Répond au classement F1 pour l'implantation en extérieur selon la norme UL 746C
Consigne de montage	Les vis pour l'aménagement intérieur sont nécessaires pour la fixation des composants dans le coffret Les composants comme par exemple les rails de montage peuvent être fixés au pas de fixation de 25 mm à l'aide de l'équerre universelle
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13.9
Poids brut	15.08
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177006768
E-Number Sweden	E3465354
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) Certificats Negative Certificate Finition Indice de protection Explications Déclaration de conformité	
Certificats Negative Certificate Finition Indice de protection	
Certificats Negative Certificate Finition Indice de protection	
Finition Indice de protection	
Indice de protection	
<u></u>	
Explications Déclaration de conformité	
· ·	
Déclaration de conformité UK	

© Rittal 2025