

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1682.630**

**Coffret à boutons poussoirs HD**

État: 03.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1682.630 - Coffret à boutons poussoirs HD

Boîtiers avec découpe pour boutons-poussoirs, conforme aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | HD 1682.630  |
| Modèle                      | Coffrets Hygienic Design   |
| Matériau                    | Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm<br>Vis de fermeture : acier inoxydable<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Finition                    | Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010)  |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Couvercle avec découpe pour boutons poussoirs<br>Joint et vis de fermeture (inclus)  |
| Dimensions                  | Largeur à l'avant: 100 mm<br>Largeur à l'arrière: 122 mm<br>Hauteur à l'avant: 160 mm<br>Hauteur à l'arrière: 182 mm<br>Profondeur: 90 mm                                |
| Pas de trame                | 60 mm  |
| Découpes (nombre x Ø)       | 2 x 30,5 mm  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Code IK   | IK08  |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)  |
| Verrouillage                                      | Modèle du dispositif de fermeture: Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques<br>Nombre de serrures: 4 |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13  |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 1,3 kg  |
| Poids brut  | 1,33 kg   |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)             | 14,23   |
| Numéro du tarif douanier                          | 84879090  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC002713  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |
| Description produit                               | HD Coffret pour boutons poussoirs, L100xH160xP90 mm, en acier inoxydable 304, 2 découpes pour bouton, Ø 30,5 mm               |

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité  
PCF-declaration