

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

Coffret mural EL, en 2 parties

État: 04.05.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1920.500 - Coffret mural EL, en 2 parties avec cadre pivotant

Coffret mural en 2 parties, avec cadre pivotant. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	EL 1920.500
Modèle	avec cadre pivotant
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce au cadre pivotant.
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Cadre pivotant : tôle d'acier Porte frontale : profilé en aluminium extrudé, verre acrylique, 3 mm
Finition	Coffret et cadre pivotant : apprêt et revêtement poudre Porte frontale : anodisée
Couleur	Coffret et cadre pivotant : RAL 7035 Porte frontale : argent
Composition de la livraison	Coffret Porte avant Cadre pivotant 19", monté Avec accessoires de fixation
Unités de hauteur	11 U
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 600 mm Profondeur: 369 mm
Profondeur de montage	270 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 537 mm Hauteur utile: 537 mm
Matériau de base	Aluminium
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55

Caractéristiques

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_ DOOR_TO_SWING_FRAME 67 - 97 mm

Unité d'emballage 1 p.

Poids net 25.4

Poids brut 26.7

EAN 4028177462908

ECLASS 8.0 27142408

Approbation

Approbation

Lloyds Register of Shipping