

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2262.165

Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



AX 2262.165 - Coffrets muraux AX en 3 parties avec filtre de sortie Blue e+

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisément.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | AX 2262.165 |
| Modèle | Coffret mural IT |
| Matériau | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) |
| Composition de la livraison | Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm 2 filtres de sortie Blue e+ (joints non montés) Poignée Confort pour dispositifs de verrouillage et fermeture à 2 points |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Unités de hauteur | 21 U |
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 1.012 mm Profondeur: 673 mm |
| Profondeur de montage | 620 mm |
| Dimensions utiles | Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 951 mm |
| Profondeur de la partie pivotante | 516 mm |
| Profondeur de la partie murale | 135 mm |
| Nombre de serrures | 1 |
| Code IK | IK08 |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 750 N |
| Charge admissible pour la partie murale (statique) | 250 N |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Poignée confort et verrouillage en 2 points Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| EAN | 4028177994041 |
| E-Number Sweden | E7238562 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|