

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 0038

Bandea de montage perforé

État: 21.12.2025 (La source: [ittel.com/ch-fr](https://www.ittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.038 - Bandeau de montage perforé pour coffrets électriques AE en acier inoxydable

Pour la fixation de traverses de montage pour coffrets électriques AE, blocages de porte pour AE, etc.



Caractéristiques

Référence	SZ 2310.038
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 3,7 mm au pas de 25 mm
Domaines d'application	Elles permettent de fixer Traverses de montage pour coffrets électriques AE Blocage de porte pour coffrets électriques AE etc.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Écrous et rondelles dentelées inclus
Longueur	318 mm
Possibilités de montage	Ils se montent verticalement sur les goujons filetés de la porte
Convient à	Pour porte supérieure
Remarque concernant la référence	Pour porte supérieure
Convient au type d'enveloppe	AE en acier inoxydable Pupitre universel TP
Convient à la hauteur	380 mm
Unité d'emballage	20 p.

Caractéristiques

Poids net	1.56
Poids brut	1.752
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177020917
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234