Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SR 2324.235

Cadres pivotants grand format, avec cache

État: 15.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SR 2324.235 - Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".



Caractéristiques

Référence	SR 2324.235
Modèle	Plan 19" centré
Description produit	Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Cadre : zinguée Cache : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation
Possibilités de montage	Dans TS/SE avec angle d'ouverture de 180°
Consigne de montage	Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Remarque	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
	Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou
	2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
Convient à	Type de coffret: TS
	VX SE
	Largeur: = 800 mm
	Hauteur: ≥ 1.200 mm
Unités de hauteur	22 U
Convient au type d'enveloppe	TS
	VX SE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13.846
Poids brut	14.575
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177165113
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3