

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2325.000

Traverse de montage

État: 13.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2325.000 - Traverse de montage pour coffrets électriques AE

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte souple, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles, etc.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Référence | SZ 2325.000 |
| Description produit | Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte souple, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm |
| Domaines d'application | Elles permettent de fixer Goulottes de câblage Supports de goulotte souple Plastrons de protection contre les contacts Composants à monter sur la porte Accessoires de retenue et de fixation des câbles |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Possibilités de montage | Dans les portes |
| Consigne de montage | Le bandeau de montage perforé est en outre nécessaire pour la série AE, version en acier inoxydable |
| Remarque | Selon le modèle de coffret AE, les traverses de montage doivent être coupées aux emplacements préestampés |
| Convient au type d'enveloppe | AE AE en acier inoxydable |
| Convient à la largeur | 500 mm 1 000 mm |
| Unité d'emballage | 20 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Poids net | 3,6 kg |
| Poids brut | 3,973 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Description produit | Traverse de porte pour AE |