

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2328.000

### Traverse de montage

État: 30.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



# SZ 2328.000 - Traverse de montage pour coffrets électriques AE

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte souple, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles, etc.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2328.000
Description produit	Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte souple, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Domaines d'application	Elles permettent de fixer Goulottes de câblage Supports de goulotte souple Plastrons de protection contre les contacts Composants à monter sur la porte Accessoires de retenue et de fixation des câbles
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Dans les portes
Consigne de montage	Le bandeau de montage perforé est en outre nécessaire pour la série AE, version en acier inoxydable
Remarque	Selon le modèle de coffret AE, les traverses de montage doivent être coupées aux emplacements préestampés
Convient au type d'enveloppe	AE AE en acier inoxydable
Convient à la largeur	800 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	6.4

# Caractéristiques

Poids brut	6.761
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177021327
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234