

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2340.700

Cadres pivotants grand format, sans cache

État: 22.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2340.700 - Cadres pivotants grand format, sans cache pour armoires TS, VX SE, de largeur 600 mm et 1 200 mm

Pour armoires d'une largeur de 600 mm et 1200 mm, 22 - 45 U, sans cache, pour le montage des composants 482,6 mm (19").



Caractéristiques

Référence	SR 2340.700
Description produit	Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Avec dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation sur le kit de montage
Consigne de montage	Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
Remarque	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
Convient à	Type de coffret: TS Largeur: = 600 mm = 1.200 mm Hauteur: ≥ 2.000 mm
Unités de hauteur	40 U
Convient au type d'enveloppe	TS
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	12,271 kg

Caractéristiques

Poids brut	12,917 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	SR Cadre pivotant grand format, sans cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 600/1200 mm, 40 U