Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2370.551 Diode clignotante

État: 16.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SG 2370.551 - Diode clignotante pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes.

Caractéristiques

Référence	SG 2370.551
Modèle	Diode clignotante
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale. Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Rouge
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté en partie supérieure
Tension nominale	230 V
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.073
Poids brut	0.075
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177953673
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

© Rittal 2025

Caractéristiques

ECLASS 8.0 27371220

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3