Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.100

Poignée Confort AX

État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2435.100 - Poignée Confort AX

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Caractéristiques

Référence	AX 2435.100
Modèle	Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre
Description produit	La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée.
Matériau	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points AX avec fermeture à crémone TE TX CableNet Pupitre monobloc CX Partie inférieure de pupitre CX
Type selon la norme UL 508A	Type 1 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,56 kg
Poids brut	0,58 kg
Numéro du tarif douanier	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327

© Rittal 2026

Caractéristiques

ECLASS 8.0	27409217
Description produit	AX Poignée Confort, pour coffrets AX avec fermeture à crémone, pour dispositifs de verrouillage ou serrures semi-cylindriques

Approbation

Approbation	DNV UL + C-UL - FTTA