


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2455.010

## Poignée Ergoform-S

État: 09.02.2026 (La source: [ittal.com/ch-fr](http://ittal.com/ch-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2455.010 - Poignée Ergoform-S

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2455.010
Modèle	standard
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
Matériaux	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035 avec poignée brune et patte pour cadenas
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	AE avec fermeture à trois points Base AE avec fermeture à trois points Coffret mural AE avec fermeture à trois points Parties inférieures TP Pupitre monobloc TP porte de pupitre Pupitre universel TP Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.525
Poids brut	0.535
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177559103
ETIM 9	EC000327

# Caractéristiques

---

ETIM 8 EC000327

---

ECLASS 8.0 27409217