

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.230

Rallonge d'interfaces avec
raccordement au mur

État: 30.01.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.230 - Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

Caractéristiques

Référence	SZ 2482.230
Modèle	Douille murale USB 2.0 forme A sur fiche forme A
Description produit	Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.
Avantages	Accès rapide lors des travaux d'entretien Maintien de l'indice de protection du coffret Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice. Capot de protection imperdable
Matériaux	Coffret : laiton Couvercle : aluminium Joint : polyamide
Finition	Coffret : nickelé Couvercle : anodisé
Longueur	2 m
Dimensions	Longueur: 2 m
Pour épaisseur de panneau (max.)	1 - 6 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP67 avec le capot de protection fermé
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.13
Poids brut	0.14
Numéro du tarif douanier	85369095

Caractéristiques

EAN	4028177516335
ETIM 9	EC001408
ETIM 8	EC001408
ECLASS 8.0	19059205
