### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2482.710

# Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

État: 07.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



## SZ 2482.710 - Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 2482.710
Modèle	Prise murale RJ45 sur fiche interne
Description produit	Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.
Avantages	Accès rapide lors des travaux d'entretien Maintien de l'indice de protection du coffret Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice. Capot de protection imperdable
Matériau	Coffret : laiton Couvercle : aluminium Joint : polyamide
Finition	Coffret : nickelé Couvercle : anodisé
Longueur	1 m
Dimensions	Longueur: 1 m
Pour épaisseur de panneau (max.)	1 - 6 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP67 avec le capot de protection fermé
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.079
Poids brut	0.096
Numéro du tarif douanier	85444290

© Rittal 2025

### Caractéristiques

EAN	4028177550223
ETIM 9	EC001408
ETIM 8	EC001408
ECLASS 8.0	19059205

© Rittal 2025 3