



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2500.400**

**Câble de raccordement**

État: 13.01.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.400 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2500.400
Modèle	Alimentation, 3 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Section	1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur	3000mm
Dimensions	Longueur: 3.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	1.5
Poids brut	1.56
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177809093
E-Number Sweden	E3465328
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402

## Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---