


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.410

Câble de raccordement

État: 26.06.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.410 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Référence | SZ 2500.410 |
| Modèle | Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle) |
| Description produit | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes. |
| Couleur | Noir |
| Longueur | 3 000 mm |
| AWG | AWG 18 |
| Remarque | Identification des pôles : 1 = + / 2 = - |
| Normes | Câbles de raccordement au réseau : AVL2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2 |
| Dimensions | Longueur: 3.000 mm |
| Tension nominale | 24 V (DC) |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0,95 kg |
| Poids brut | 1,046 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| ETIM 9 | EC001576 |
| ETIM 8 | EC001576 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Description produit | SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 24 V DC, longueur : 3000 mm |

Approbation

| | |
|--------------|------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration fabricant |
