

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.460 Contact de porte

État: 07.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.460 - Contact de porte pour lampe à diodes

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2500.460
Modèle	Avec câble de raccordement
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Noir
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Section	0,75 mm <sup>2</sup>
Longueur	800 mm
AWG	AWG 18
Dimensions	Largeur: 31 mm Hauteur: 78 mm Profondeur: 30 mm Longueur: 800 mm
Raccordement électrique	2,5 A
Tension nominale	230 V (AC) 24 V (DC)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,09 kg
Poids brut	0,108 kg
Numéro du tarif douanier	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Description produit	SZ Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir

# Approbation

---

Approbation

CQC  
CQC-CCC

---

Explications

Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK