Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2500.460
# Contact de porte

État: 31.10.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.460 - Contact de porte pour lampe à diodes

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 2500.460 |
| Modèle | Avec câble de raccordement |
| Description produit | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes. |
| Couleur | Noir |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Section | 0,75 mm² |
| Longueur | 800 mm |
| AWG | AWG 18 |
| Dimensions | Largeur: 31 mm<br>Hauteur: 78 mm<br>Profondeur: 30 mm<br>Longueur: 800 mm |
| Raccordement électrique | 2,5 A |
| Tension nominale | 230 V (AC)<br>24 V (DC) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,09 kg |
| Poids brut | 0,108 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85365019 |
| ETIM 9 | EC002626 |
| ETIM 8 | EC002626 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |
| Description produit | SZ Contact de porte avec câble de raccordement, longueur : 800 mm, noir |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CQC<br>CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |