Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.500

Câble de raccordement

État: 10.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2500.500 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.500
Modèle	Alimentation, 3 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Longueur	3 000 mm
AWG	AWG 16
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 3.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,345 kg
Poids brut	0,359 kg
Numéro du tarif douanier	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Description produit	SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 3 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm, UL

Approbation

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2026