


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.530

Câble de raccordement

État: 06.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.530 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.530
Modèle	Câblage intérieur 3 pôles (avec prise femelle et mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Longueur	1 000 mm
AWG	AWG 16
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVL V2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 1.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,15 kg
Poids brut	0,16 kg
Numéro du tarif douanier	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Description produit	SZ Câbles de raccordement, pour câblage intérieur, 3 pôles, 100-240 V, longueur : 1000 mm, UL

Approbation

Approbation

Approbation

UR + C-UR (recognized)

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK