### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AX 2508.020 Pattes de fixation murale

État: 04.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# AX 2508.020 - Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.

#### Caractéristiques

Référence	AX 2508.020
Description produit	Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.
Avantages	Vissage direct depuis l'arrière à l'aide de vis perceuses auto-
	taraudeuses dans les empreintes de l'enveloppe
	Accrochage aisé du support mural à une vis déjà existante dans le mur
	La fixation murale peut être adaptée de manière optimale aux
	conditions locales grâce à des positions de montage différentes
	À la place de vis perceuses auto-taraudeuses, le support peut
	également être fixé de l'intérieur à l'aide d'une vis et d'un écrou
	Possibilité de fixation complémentaire à l'aide d'un écrou pour les
	applications dynamiques
Matériau	Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison	Pattes de fixation murale
	Capots de recouvrement
	Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur	20 mm
Convient à	Type de coffret: AX en tôle d'acier
	KX tôle d'acier
	AX IT
	EL
	Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 12

© Rittal 2025

# Caractéristiques

Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.44
Poids brut	0.44
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	83025000
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Approbation

Approbation	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3