

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2508.100

Pattes de fixation murale

État: 02.02.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2508.100 - Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AE

Pour la fixation par l'extérieur du coffret. Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur.



Caractéristiques

Référence	SZ 2508.100
Matériaux	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Support mural prémonté avec joint et cheville à expansion.
Ecartement du mur	15 mm
Possibilités de montage	Pour la fixation par l'extérieur du coffret Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur
Convient à	Type de coffret: AE
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.252
Poids brut	0.304
Numéro du tarif douanier	83025000
EAN	4028177602366
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189234