

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2537.100

Mini-poignée Confort

État: 21.05.2026 (La source: rittal.com/ch/fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2537.100 - Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.



Caractéristiques

Référence	AX 2537.100
Modèle	Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique.
Matériau	Fonte de zinc Plastique
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm

Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe	AX avec verrouillage à came en tôle d'acier AX IT avec serrure à came Coffret électrique KX Porte partielle VX Pupitre monobloc CX Partie supérieure de pupitre CX Partie centrale de pupitre CX
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,29 kg
Poids brut	0,3 kg
Numéro du tarif douanier	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Description produit	AX Mini-poignée Confort, pour coffrets AX et KX avec serrure à came, pour dispositifs de verrouillage ou serrures semi-cylindriques

Approbation

Approbation	DNV UL + C-UL - FTTA
-------------	-------------------------