Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2542.235

Ouïes d'aération

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 2542.235 - Ouïes d'aération

Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.

Caractéristiques

Référence	SK 2542.235
Description produit	Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 210 mm Hauteur: 100 mm Profondeur: 8 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,82 kg
Poids brut	1,089 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Description produit	Ouïes d'aération