# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2584.100 Fixation pour poteaux

État: 07.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



# AX 2584.100 - Fixation pour poteaux pour coffrets et boîtiers muraux AX, KX, AX en polyester, AX IT, CS

Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.





#### Caractéristiques

Remarque	Convient uniquement aux habillages jusqu'à une largeur de 600 mm.
	4 vis M10 auto-taraudeuses pour le montage sur le coffret
	4 équerres de serrage
	2 bandes de serrage
	4 profilés de serrage
Composition de la livraison	2 rails profilés de longueur 600 mm
Finition	null
	Bande de serrage : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
 Matériau	Rails profilés, profilé de serrage : tôle d'acier
	Pour section du poteau : ∅ de 50 à 150 mm
Caractéristiques techniques	Pour diamètre du poteau : Ø de 40 à 170 mm
Description produit	Pour une fixation fiable et aisée sur des poteaux ronds ou rectangulaires.
Référence	AX 2584.100

© Rittal 2025

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: AX		
	KX		
	Coffrets AX en polyester		
	AX IT		
	Coffret mural CS		
	Habillage pour l'implantation en extérieur AX		
	AE		
	KL EB Coffrets muraux AX en 3 parties		
		Type selon la norme UL 50E	Type 1
			Type 3R
	Type 4		
	Type 12		
Unité d'emballage	2 p.		
Poids net	1.88		
Poids brut	1.96		
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)		
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit		
Numéro du tarif douanier	83024900		
EAN	4028177940598		
E-Number Sweden	E3465274		
ETIM 9	EC002620		
ETIM 8	EC002620		
ECLASS 8.0	27189234		

### **Approbation**