

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2731.000

Fenêtres vitrées

État: 08.02.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2731.000 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AE

Pour le montage sur AE à la place d'une porte, ou pour le montage sur des surfaces suffisamment grandes.



Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | FT 2731.000 |
| Description produit | Pour le montage sur coffrets AE à la place de la porte et sur des surfaces. |
| Matériaux | Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique |
| Composition de la livraison | Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 |
| Convient à | Type de coffret: AE Largeur: = 600 mm Hauteur: = 600 mm |
| Dimensions | Largeur: 597 mm Hauteur: 597 mm Profondeur: 34 mm |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 537 mm |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 30 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids net | 3.236 |
| Poids brut | 3.436 |
| Numéro du tarif douanier | 76101000 |
| EAN | 4028177031753 |
| E-Number Sweden | E3404533 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ETIM 8 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |