


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2761.010 Fenêtres vitrées

État: 14.05.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2761.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.



## Caractéristiques

Référence	FT 2761.010
Modèle	Profilé de 60 mm
Description produit	Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Pour référence(s)	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 600 mm

# Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 597 mm Hauteur: 597 mm Profondeur: 62 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 537 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	58 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,061 kg
Poids brut	4,18 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	FT Fenêtre vitrée, LHP : 597x597x62 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces