Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# FT 2763.010

# Fenêtres vitrées

État: 06.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2763.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | FT 2763.010 |
| Modèle | Profilé de 60 mm |
| Description produit | Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces. |
| Matériau | Cadre : aluminium anodisé incolore<br>Vitre : verre acrylique |
| Composition de la livraison | Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 |
| Pour référence(s) | 1050.000<br>1350.000<br>1007.000 |
| Convient à | Type de coffret: AX<br>Largeur: = 500 mm<br>Hauteur: = 500 mm |
| Dimensions | Largeur: 497 mm<br>Hauteur: 497 mm<br>Profondeur: 62 mm |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 437 mm<br>Hauteur de fenêtre vitrée: 437 mm |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 58 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 3,44 kg |
| Poids brut | 3,46 kg |
| Numéro du tarif douanier | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Description produit | FT Fenêtre vitrée, LHP : 497x497x62 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces |

© Rittal 2026