


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**FT 2782.000**

**Capot en verre acrylique**

État: 28.06.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2782.000 - Capot en verre acrylique

Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.

## Caractéristiques

Référence	FT 2782.000
Modèle	19"
Description produit	Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
Matériau	Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte Vitre : verre acrylique fumé
Composition de la livraison	Avec charnières et matériel de fixation. Avec serrure de sécurité N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Dimensions	Largeur: 534 mm Hauteur: 291,5 mm Profondeur: 47,5 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 494 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 271 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	43 mm
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1,846 kg
Poids brut	2,046 kg
Numéro du tarif douanier	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27182301

---

Description produit

Capot 19" -6U en verre acrylique