## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2796.000 Capot en verre acrylique

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



### FT 2796.000 - Capot en verre acrylique

Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.

#### Caractéristiques

Référence	FT 2796.000
Modèle	19"
Description produit	Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
Matériau	Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte Vitre : verre acrylique fumé
Composition de la livraison	Avec charnières et matériel de fixation. Avec serrure de sécurité N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Dimensions	Largeur: 534 mm
	Hauteur: 425 mm
	Profondeur: 47,5 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 494 mm
	Hauteur de fenêtre vitrée: 404,5 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	43 mm
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm
	Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.475
Poids brut	2.675
Numéro du tarif douanier	39205100
EAN	4028177032453
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

© Rittal 2025 3