Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3090.000
Capots de protection

État: 02 [illegible] 026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3090.000 - Capots de protection

Pour bornes et brides de raccordement.

Caractéristiques

Référence	SV 3090.000
Description produit	Pour bornes et brides de raccordement.
Matériau	ABS Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems	230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems	325 mm
Remarque	Pour systèmes tripolaires avec un entraxe des barres de 60/100 mm Utilisation possible uniquement avec les systèmes sans châssis de protection Les capots de protection doivent être raccourcis mécaniquement pour les systèmes avec châssis de protection
Dimensions	Largeur: 100 mm Profondeur: 110 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1,2 kg
Poids brut	1,791 kg
Numéro du tarif douanier	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Description produit	Capot de protection