Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.100
Ventilateurs internes


État: 04.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3108.100 - Ventilateurs internes

Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs


Caractéristiques

Référence	SK 3108.100
Description produit	Pour empêcher la formation de nids de chaleur et pour renforcer le guidage de l'air des composants de climatisation actifs de l'armoire électrique. Réglable sur deux axes. Fixation sur les profilés de l'ossature. Possibilité d'installer plusieurs ventilateurs en cascade en utilisant le bornier à serrage rapide.
Composition de la livraison	Unité complète prête à être raccordée avec ventilateur axial Dispositif de pivotement à enclencher Matériel de fixation
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale Pel	Pour 50 Hz: 19 W Pour 60 Hz: 18 W
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,12 A Pour 60 Hz: 0,11 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,94 kg
Poids brut	1,126 kg
Numéro du tarif douanier	84145915

Caractéristiques

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	Ventilateur intérieur - 230V

Approbation

Explications	Déclaration de conformité