


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.050

Cartouche filtrante non tissée

État: 08.02.2026 (La source: ittal.com/ch-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.050 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SK 3201.050 |
| Modèle | pour climatiseurs thermoélectriques |
| Description produit | En fibres mélées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériau | Fibre chimique |
| Remarque | Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal. |
| Pour référence(s) | 3201.200 3201.300 |
| Dimensions | Largeur: 90 mm Hauteur: 106 mm Profondeur: 8 mm |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G2 |
| Unité d'emballage | 5 p. |
| Poids net | 0.01 |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids brut | 0.014 |
| Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| EAN | 4028177598676 |
| E-Number Sweden | E3404569 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approbation

| | |
|-------------|-----|
| Certificats | EAC |
|-------------|-----|