Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.900

Raccord G ⅜"

État: 29.10.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.900 - Raccord G ⅜"

Avec l'adaptateur taraudé G ⅜", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.900
Description produit	Avec l'adaptateur taraudé G ⅜", vous pouvez réaliser l'entrée et la sortie d'eau sur l'échangeur thermique air/eau en conduites rigides.
Matériau	Laiton
Modèle de vanne	Taraudage G⅜"
Pour référence(s)	3209.... 3210.... 3363.... 3364.... 3373.... 3374.... 3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE	1 - 10 bar
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0,13 kg
Poids brut	0,131 kg
Numéro du tarif douanier	83015000
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	SK Adaptateur pour raccordement rapide