Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.990

Kit de raccordement

État: 17.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.990 - Kit de raccordement pour échangeurs thermiques air - eau

Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.990
Description produit	Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit. Les tuyaux résistant à la pression peuvent être coupés sur mesure en fonction de l'utilisation.
Matériau	Conduites d'eau en EPDM/laiton
Composition de la livraison	Tuyau de sortie d'eau Tuyau d'entrée d'eau avec régulateur de débit pour la régulation du débit (plage de réglage de 3 à 12 l/min) Matériel de fixation
Longueur	3 600 mm
Connexion hydraulique	Taraudage G ⅜"
Pour référence(s)	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0 3375.XX0 3319.000 / 3419.000 3320.200 / 3420.200
Dimensions	Longueur: 3.600 mm
Pression de régime tolérée (p max.)	1: 10 bar
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4 kg

© Rittal 2026

Caractéristiques

Poids brut	4,58 kg
Numéro du tarif douanier	85444290
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Description produit	Kit de raccordement échangeur air-eau