Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3236.124

# Mini-ventilateurs

État: 20.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3236.124 - Mini-ventilateurs

Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires ou plutôt des composants dans les armoires électriques.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SK 3236.124 |
| Description produit | Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires et des composants qu'elles intègrent. |
| Composition de la livraison | Ventilateur<br>Vis de fixation<br>Protection contre les contacts |
| Tension nominale | 24 V (DC) |
| Puissance nominale Pel | En DC: 1 W |
| Dimensions | Largeur: 60 mm<br>Hauteur: 60 mm<br>Profondeur: 25,4 mm |
| Remarque | Raccordement électrique via 2 fils unitaires (longueur env. 300 mm) |
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C...70 °C |
| Niveau sonore | En DC: 20 dB(A) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,11 kg |
| Poids brut | 0,12 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | SK Ventilateur 15m3/h |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | UR |

© Rittal 2026