Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3312.815 Porte en tôle d'acier

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



SK 3312.815 - Porte en tôle d'acier pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.

Caractéristiques

Référence	SK 3312.815	
Description produit	Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.	
Matériau	Tôle d'acier	
Finition	Laqué	
Couleur	RAL 7035	
Composition de la livraison	Porte arrière en tôle d'acier Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E Avec matériel de fixation (avec pièces de fermeture, sans charnières)	
Pour référence(s)	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x	
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm	
Convient à	Type de coffret: VX IT VX	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	13	
Poids brut	15	
EAN	4028177958388	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ETIM 9	EC002510	
ETIM 8	EC000744	
ECLASS 8.0	27182405	

© Rittal 2025 3