


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3312.815 Porte en tôle d'acier

État: 06.04.2026 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3312.815 - Porte en tôle d'acier pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.

## Caractéristiques

Référence	SK 3312.815
Description produit	Pour le montage du climatiseur pour montage latéral. La découpe dans la porte est placée de telle manière que le climatiseur pour montage latéral se trouve au milieu de la porte.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte arrière en tôle d'acier Poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé N°3524 E Avec matériel de fixation (avec pièces de fermeture, sans charnières)
Pour référence(s)	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.000 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT VX
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13 kg
Poids brut	15 kg
Numéro du tarif douanier	94039910

# Caractéristiques

ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Description produit	SK IT Porte en tôle d'acier pour baies VX IT avec découpe de montage pour climatiseur 3312810, L600xH2000 mm, RAL 7035