### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3327.700 Cartouche filtrante non tissée

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



#### SK 3327.700 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.





#### Caractéristiques

Référence	SK 3327.700
Modèle	Pour ventilateurs à filtre
Description produit	En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau	Fibre chimique
Remarque	Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Catégories de filtration	selon la norme EN 779: G3 selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0.09
Poids brut	0.093
Numéro du tarif douanier	56039390
EAN	4028177205314

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

ETIM 9	EC002513	
ETIM 8	EC002513	
ECLASS 8.0	27180706	

## Approbation

Certificats	EAC	

© Rittal 2025 3