

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3357.100 Cadres de guidage

État: 11.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3357.100 - Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario

Cadres de guidage pour tiroirs de ventilation Vario : montage direct dans le bac à cartes ou sur le plan de fixation 19" à l'aide de deux équerres de fixation.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Référence | SK 3357.100 |
| Composition de la livraison | Cadres de guidage Avec connexion et câble de raccordement monté Équerre pour le montage en option sur le plan de montage 19" (482,6 mm) Matériel de fixation |
| Longueur du câble de raccordement | 3 m |
| Pour référence(s) | 3352.500 |
| Raccordement électrique | 24 V CC 115 - 230 V |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,395 kg |
| Poids brut | 1,52 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84149000 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Caractéristiques

Description produit

Cadre de guidage