

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.140

Climatiseurs latéraux

État: 03.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.140 - Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic

Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SK 3366.140 |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Composition de la livraison | Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Matériel de fixation |
| Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511 | Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 1.500 W Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 1.500 W Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 980 W Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 1.080 W |
| Tension nominale | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 3 A Pour 60 Hz: 3,1 A |
| Courant de démarrage (max.) | Pour 50 Hz: 8 A Pour 60 Hz: 8,8 A |
| Débit d'air (en soufflage libre) | Circuit externe: 910 m ³ /h Circuit interne: 860 m ³ /h |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3 |
| Modèle | montage latéral |
| Dimensions | Largeur: 435 mm Hauteur: 1.590 mm Profondeur: 205 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54 |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Fluide frigorigène / agent de refroidissement | Fluide frigorigène: R134a Quantité: 0,7 kg |
| Régulation de la température | Régulateur Basic (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 20 °C...55 °C |
| Plage de réglage | 30 °C...55 °C |
| Puissance nominale Pel | Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1.090 W Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1.240 W Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1.260 W Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1.430 W |
| Protection amont | Disjoncteur-protecteur: 6,3...10 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 61,75 kg |
| Poids brut | 65 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84158200 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|