

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.140

Échangeurs thermiques air/eau

État: 11.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.140 - Échangeurs thermiques air/eau montage latéral

Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | SK 3374.140 |
| Modèle | montage latéral Conduites d'eau en cuivre/laiton (Cu/CuZn) |
| Description produit | Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible. |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Joints d'étanchéité et matériel de fixation |
| Puissance frigorifique totale | L 35 W 10 en 400 l/h: 3 kW |
| Tension nominale | 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 169 W Pour 60 Hz: 232 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,44 A Pour 60 Hz: 0,58 A |
| Pression de régime tolérée (p max.) | 1: 10 bar |
| Durée de fonctionnement | 100 % |
| Liquide de refroidissement | Eau (voir spécifications sur Internet) |
| Température de l'eau à l'entrée | 1 °C...30 °C |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Connexion hydraulique | Embout ½" Filetage G ¾" |
| Régulation de la température | Régulateur Basic (réglage usine +35 °C) |
| Plage de température de fonctionnement | 1 °C...70 °C |
| Remarque | Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort |
| Dimensions | Largeur: 400 mm Hauteur: 950 mm Profondeur: 145 mm |
| Plage de réglage | 20 °C...55 °C |
| Protection amont | Disjoncteur de transformateur: 3,5...5 A |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 23 kg |
| Poids brut | 25,5 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Description produit | SK Échangeur air/eau pour montage latéral, puissance frigorifique 3 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, régulation Basic, conduites d'eau : cuivre / laiton, L 400 x H 950 x P 145 mm |

Approbation

Approbation

Approbation

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explications

Déclaration de conformité