

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 01.05.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000 pour installation sur plaque de montage

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 3431.000 |
| Modèle | Pour montage sur plaque de montage |
| Matériau | Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté |
| Couleur | Châssis : RAL 9011 Couvercle : RAL 7035 |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 10 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm |
| for mounting plate assembly | Oui |
| Départ de ligne | par le haut / par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Bride à étrier |
| Courant nominal max. | 100 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Pour HPC de taille | 000 |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensions | Largeur: 89 mm Hauteur: 141,5 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 1,5 - 50 mm ² |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Section des câbles | 1,5 - 50 mm ² |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Poids net | 0,401 kg |
| Poids brut | 0,453 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,15 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Description produit | Coupe-circuit HPC Taille 00C |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Approbation | CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |