Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 3431.030

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 12.11.2026 (La source: www.rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3431.030 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000





## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SV 3431.030 |
| Modèle | avec surveillance électronique des fusibles<br>Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm |
| Matériau | Polyamide chargé de fibre de verre<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre dur argenté |
| Couleur | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7001 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 60 mm |
| Départ de ligne | par le bas |
| Type de raccordement (électrique) | Bride à étrier |
| Courant nominal max. | 100 A |
| Tension nominale | 690 V, 3~ |
| Pour HPC de taille | 000 |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles) |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Dimensions | Largeur: 53 mm<br>Hauteur: 213 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 2,5 - 50 mm² |
| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 5, 10 mm |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Section des câbles | 2,5 - 50 mm² |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,599 kg |
| Poids brut | 0,62 kg |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,15 |
| Numéro du tarif douanier | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ETIM 8 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Description produit | Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Approbation | CQC-CCC |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |