



HD 4000.075 - Coffret HD pour extincteur

Dispositifs de sécurité importants à accessibilité rapide et protégés en matière d'hygiène - le coffret pour extincteur peut être installé directement sur le lieu de production

Caractéristiques

Référence	HD 4000.075
Description produit	Toit incliné de 30° vers l'avant
Avantages	Stockage hygiénique et protégé contre les projections d'eau des extincteurs Économie de temps et de coûts grâce aux possibilités de nettoyage aisées et efficaces Saisie aisée de l'extincteur avec une seule main via la poignée en T Vérification rapide d'état via la porte vitrée intégrée
Matériau	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Poignée et fermeture : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Fenêtre vitrée : polycarbonate Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison	Coffret monobloc Porte avec fenêtre vitrée et joint inséré Charnières réversibles Poignée en T avec système de verrouillage à 3 points
Dimensions	Largeur: 390 mm Hauteur à l'avant: 840 mm Hauteur à l'arrière: 1.010 mm Profondeur: 300 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 170 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 670 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	20 kg
Poids brut	22 kg

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
