

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082 Fenêtres vitrées HD

État: 11.07.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - Fenêtres vitrées HD

Pour protéger les touches ou les afficheurs.

Caractéristiques

Référence	HD 4000.082
Description produit	Pour protéger les touches ou les afficheurs.
Avantages	Grand champ de visibilité Aucun espace entre la fenêtre vitrée et le cadre Charnière externe Avec poignée en T pour une ouverture aisée sans clé
Matériau	Cadre : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 Vitre : polycarbonate
Composition de la livraison	2 charnières incluses Poignée en T incluse Matériel de fixation inclus
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 352 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 185 mm
Dimensions	Largeur: 470 mm Hauteur: 290 mm Profondeur: 65 mm
Convient à	Type de coffret: Coffrets électriques HD
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Code IK	IK08
Possibilités de montage	Pour le montage sur des surfaces planes
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,84 kg

Caractéristiques

Poids brut	2,896 kg
Numéro du tarif douanier	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	Fenêtre vitrée HD avec poignée en T, L470xH290 mm en acier inoxydable 304 (1.4301)