Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.285 Armoire de grandes dimensions

État: 04.11.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



HD 4000.285 - Armoire de grandes dimensions HD

Les armoires électriques HD constituent la solution juxtaposable destinée aux zones sensibles sur le plan de l'hygiène qui sont soumises à des nettoyages réguliers.



Caractéristiques

Référence	HD 4000.285
Matériau	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404) Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm Plaque de montage : zinguée Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison	Plaque passe-câbles et panneau arrière soudés à l'ossature de l'armoire Porte avec joint inséré Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Montant central vissé
Options	Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.099 mm x 1.696 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Angle d'ouverture de la porte	125°	
Code IK	IK08	
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)	
Indice de protection IP selon la	IP 66	
norme CEI 60 529	IP X9	
Protection category NEMA	NEMA 4X	
Type selon la norme UL 50E	Type 1	
	Type 3R	
	Type 4X	
	Type 12	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	148	
Poids brut	149	
Numéro du tarif douanier	94032080	
EAN	4028177967960	
ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025