Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.885 Armoire de grandes dimensions

État: 16.12.2025 (La source: rittal.com/ch-fr)



HD 4000.885 - Armoire de grandes dimensions HD

Les armoires électriques HD constituent la solution juxtaposable destinée aux zones sensibles sur le plan de l'hygiène qui sont soumises à des nettoyages réguliers.



Caractéristiques

Référence	HD 4000.885
Matériau	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
	Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
	Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
	Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA
	< 0,8 μm
	Plaque de montage : zinguée
	Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison	Plaque passe-câbles et panneau arrière soudés à l'ossature de
	l'armoire
	Porte avec joint inséré
	Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens
	d'ouverture réversible
	Plaque de montage
Options	Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
Dimensions	Largeur: 800 mm
	Hauteur: 1.800 mm
	Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	699 mm x 1.696 mm
Angle d'ouverture de la porte	125°

© Rittal 2025

Caractéristiques

Code IK	IK08
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Indice de protection IP selon la	IP 66
norme CEI 60 529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type selon la norme UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4X
	Type 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	96
Poids brut	97.5
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177693593
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3