


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.740

Embutos

État: 18.02.2026 (La source: rittal.com/ch-fr)

AS 4050.740 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | AS 4050.740 |
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | noir |
| Longueur | 12 mm |
| AWG | 16 |
| Diamètre interne | 3,5 mm |
| Pour section | 1,5 mm ² |
| Code couleurs DIN | Oui |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Pour référence(s) | 4051.205 4051.210 |
| Format de livraison | isolés (10 UE de 100 pièces) |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Unité d'emballage | 1 000 p. |
| Poids net | 1 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Description produit | Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm ² , noir, en vrac, 12 mm, 10x100 |

Approbation

| | |
|-------------|--------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) UR |
|-------------|--------------------------|